

Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043MSS0005H04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

27 x 15 x 39

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, tarttumaton

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanositus

2 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E10870



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043MSS0005H04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton; säteilytetty; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tarttumaton



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen