


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11728

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...55 DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-15...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

28 x 60 x 118

Haaroitusrasian porttimäärä

4

Liitintyyppi

M12



Haaroitusrasia


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

