


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030ZDS0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	10 x 10 x 33
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030ZDS0002A03

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen