


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK120MSS0010A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	26 x 26 x 49
-------	------	--------------

Materiaalit	messinki niklattu
-------------	-------------------

Valukotelomateriaali	messinki, niklattu
----------------------	--------------------

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK120MSS0010A

Liitäntä

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE