


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0005H04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC002

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sovellutus

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 250 AC / < 300 DC |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4                   |

## Käyttöolosuhteet

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -40...90             |
| Suojausluokka           | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Hyväksynnit / testit

|                          |                  |                                                                                                       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tärinänkestoisuus        | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 pyyhkäisyjaksoa; 1 oktaavi per minuutti, 3 akselin suhteen |
| Iskunkestävyys           | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms puolisinä; 6 iskua kussakin suunnassa 3 koordinaattiakselilla / -40 °C / 85 °C            |
| Iskunkestävyys (jatkuva) | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa / -20 °C / 50 °C                 |
| Nopea lämpötilanmuutos   | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 jaksoa                                            |



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0005H04

|                  |                  |                                 |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| Suolasuihkutesti | EN 60068-2-52 Kb | vaativuustaso 5 (4 testijaksoa) |
|------------------|------------------|---------------------------------|

### Mekaaniset tiedot

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Mitat                | [mm] | 15 x 15 x 43       |
| Materiaalit          |      | TPU                |
| Valukotelomateriaali |      | TPU                |
| Mutterin materiaali  |      | messinki, niklattu |

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| WH = | valkoinen     |