


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043SCS0002I04

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVW007

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
Materiaalit		TPU läpinäkyvä
Valukotelomateriaali		TPU, läpinäkyvä
Mutterin materiaali		messinki, tarttumaton



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043SCS0002I04

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; säteilytetty; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen