


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040SCS0010I04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, tarttumaton

Huomautuksia



Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

**Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella**

ADOGH040SCS0010I04

Sähköinen liitäntäKaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; säteilytetty; 4 x 0,34 mm²**Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,5 Nm

**Liitäntä**

Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
WH = valkoinen