




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Haaroitusrasian porttimäärä	8

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10922



Haaroitusrasia


ZDO8F039MSS0010A10

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, Halogeniton, musta, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²


Sähköinen liitântä - ura

Pistokeliitântä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen