




Liitântäkaapeli

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton
---------------	-------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot


Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Halogeniton; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

