



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0005A03

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11495

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	10 x 10 x 33
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0005A03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 sininen