


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	10 x 10 x 33
Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0010A03

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen