


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK190MSS0010B19

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 65
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	51 x 26 x 58
-------	------	--------------

Materiaalit		messinki niklattu
-------------	--	-------------------

Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
----------------------	--	--------------------

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAK190MSS0010B19

Liitäntä

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaalipunainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen