

## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050SCS0005I05

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

## Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

27 x 15 x 39

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, tarttumaton

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050SCS0005I05

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,5 mm; säteilytetty; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GY = | harmaa        |
| WH = | valkoinen     |