



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSS0005H05

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSS0005H05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen