



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032VAS0005E03

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit TPU läpinäkyvä

Valukotelmateriaali TPU, läpinäkyvä

Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10969



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAF032VAS0005E03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Liitântä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen