



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032VAS0020E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU läpinäkyvä
Valukotelmateriaali	TPU, läpinäkyvä
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10971



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032VAS0020E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen