


Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAB031--S0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Materiaalit	PVC
Valukotelmateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)






Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVDAB031--S0002A03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN/YE =	sininen
	vihreä/keltainen