


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030MSS0008B03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 60 AC / < 75 DC
---------------	-----	-------------------

Suojausluokka		III
---------------	--	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 8 m, PUR, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E10974



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030MSS0008B03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen