


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010A06



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	468,7
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010A06

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
WH =	valkoinen
YE =	keltainen