




Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0002A06

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon




Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[M]	< 30 AC / < 36 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E10978



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0002A06

Liitäntä

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
WH =	valkoinen
YE =	keltainen