


Kytkestävä liitin

SDOGA030PLSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	20 x 20 x 46
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Läpivientiholkki: PG 11

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



E10981

Kytkevä liitin

SDOGA030PLSFKPG



Liitäntä

