


Liitäntäkaapeli

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11383

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojaluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl




Liitäntäkaapeli

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

