




## Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

&lt; 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

## Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

## Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl




## Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

