




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11422

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]

15 x 15 x 46,5

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanositus

1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

