


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0002E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	36 x 15 x 26
-------	------	--------------

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Valukotelomateriaali	PUR
----------------------	-----

Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu
---------------------	---------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH042ZDS0002E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä



BN =
BK =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
musta
sininen