


E10013



Kytkestävä liitin

SDOAJ040PLSFKPG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	31,4
Mitat [mm]	43 x 25 x 36
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10013



Kytettävä liitin

SDOAJ040PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M18, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

