


E1001A



Kytkestävä liitin

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G



Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	kytkentä hyväksytyihin luonnostaan vaarattomiin piireihin

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä	BVS 05 ATEX E106
ATEX-merkintä	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	59,1
Mitat	[mm]	29 x 29 x 71
Materiaalit		PBT
Valukotelomateriaali		PBT
Mutterin materiaali		PA

Huomautuksia

Huomautuksia	Ta k.o. käyttöohjeessa olevan taulukon "virtapiirien kokonaisteho" (turvallisuteen liittyvä osa ATEX) mukaan Liittimiin voidaan kytkeä useita luonnostaan vaarattomia piirejä. Yhden tai useammam luonnostaan vaarattoman piirin jännitteiden summa ei saa ylittää seuraavaa arvoa: Utotal max = 60 V (huippuarvo)
--------------	---

E1001A



Kytkestävä liitin

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 10...12 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x Rd24, suora; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

