


E1002A



Kytkestävä liitin

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Sovellutus

Sovellutus kytkentä hyväksytyihin luonnostaan vaarattomiin piireihin

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...80

Suojausluokka IP 65

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä BVS 05 ATEX E106

ATEX-merkintä Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 35,7

Mitat [mm] 25 x 25 x 56

Materiaalit PA

Valukotelomateriaali PA

Mutterin materiaali PA

Huomautuksia

Huomautuksia Ta k.o. käyttöohjeessa olevan taulukon "virtapiirien kokonaisteho" (turvallisuuteen liittyvä osa ATEX) mukaan Liittimiin voidaan kytkeä useita luonnostaan vaarattomia piirejä.

Yhden tai useammam luonnostaan vaarattoman piirin jännitteiden summa ei saa ylittää seuraavaa arvoa:

Utotal max = 60 V (huippuarvo)

Pakkausyksikkö 1 kpl

E1002A



Kytkestävä liitin

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M18, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

