


E10058



Kytkestävä venttiilipistoke

VALVE PLUG TYPE A



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...125
Suojausluokka	IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	28
Mitat [mm]	42 x 29 x 28
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10058



Kytettävä venttiilipistoke


VALVE PLUG TYPE A

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PA



Liitäntä

