


Kytkestävä liitin

SDOAC030--SFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PA
Valukotelmateriaali	PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø ...6,5 mm

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x venttiiliyyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: PA



E10059

Kytkestävä liitin

SDOAC030--SFKPG



Liitäntä

