




Kytkestävä liitin

SDOAT052--SFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	63,2
Mitat	[mm]	48 x 30 x 65
Materiaalit		PA
Valukotelmateriaali		PA
Mutterin materiaali		PA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Kytkestävä liitin

SDOAT052--SFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 9

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

