


Kytkestävä liitin

SDOAT050--SFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
---------------	-----	----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 65
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	65,2
-------	-----	------

Materiaalit		PA
-------------	--	----

Valukotelmateriaali		PA
---------------------	--	----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytkettävä liitin

SDOAT050--SFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 5...11 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA



Liitäntä

