




Kytkestävä liitin

SDOAH042PLSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11510

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	20 x 34 x 32
-------	------	--------------

Materiaalit	PA
-------------	----

Valukotelmateriaali	PA
---------------------	----

Mutterin materiaali	PA
---------------------	----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytkestävä liitin

SDOAH042PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 7

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

