


Kytkestävä liitin

SDOAH042PLSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	20 x 34 x 32
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		PA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytkestävä liitin

SDOAH042PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 7

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

