




Kytkestävä liitin

SDOAH042ZDSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11510  
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



| Sähköiset tiedot         |              |                           |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Käyttöjännite            | [V]          | 10...30 DC                |
| Lähdöt                   |              |                           |
| Sähköinen rakenne        |              | NPN                       |
| Käyttöolosuhteet         |              |                           |
| Ympäristölämpötila       | [°C]         | -25...90                  |
| Suojausluokka            |              | IP 67                     |
| Mekaaniset tiedot        |              |                           |
| Mitat                    | [mm]         | 36 x 20 x 31              |
| Materiaalit              |              | PA                        |
| Valukotelomateriaali     |              | PA                        |
| Mutterin materiaali      |              | sinkkipainevalu, niklattu |
| Näytöt / käyttöelementit |              |                           |
| Näyttö                   | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen        |
|                          | käyttö       | 1 x LED, vihreä           |
| Huomautuksia             |              |                           |
| Pakkausyksikkö           |              | 1 kpl                     |



## Kytkestävä liitin

SDOAH042ZDSFKPG

### Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Läpivientiholkki: PG 7

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



### Liitäntä

