


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040PLS0002E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10915

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 42
-------	------	--------------

Materiaalit		PUR
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		PUR
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		PUR
---------------------	--	-----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040PLS0002E03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: PUR



Liitântä

