



Adapteripistoke

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 600 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

45,36

Asennuskierre

1/2" NPT

Materiaalit

alumiini eloksoitu

Valukotelmateriaali

alumiini, eloksoitu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: alumiini, eloksoitu; Koskettimet: kullattu




E10103



Adapteripistoke

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :	musta
GN =		vihreä
WH =		valkoinen