




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


AD0GB030PLS0005E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	26 x 26 x 60
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		PA
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: PA




E10105



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

AD0GB030PLS0005E03

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen