


E10108



Kytkestävä liitin

SDOAH040PLSFKPG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	15,2
Mitat	[mm]	36 x 20 x 30
Materiaalit		PBT
Valukotelomateriaali		PBT
Mutterin materiaali		PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytettävä liitin

SDOAH040PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,5 mm²; Läpivientiholkki: PG 7

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: B; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA



Liitäntä

