


Adapteripistoke

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 O-rengas

Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 600 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

45,5

Asennuskierre

1/2" NPT

Materiaalit

alumiini eloksoitu

Valukotelomateriaali

alumiini, eloksoitu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Adapteripistoke

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Sähköinen liitäntä


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: alumiini, eloksoitu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
GN =	musta
RD =	vihreä
WH =	punainen
	valkoinen