


E10137



Kytkestävä liitin

SDOGJ040PLSFKPG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	26,6
Mitat	[mm]	25 x 25 x 56
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		ULTRAMID

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E10137



Kytettävä liitin

SDOGJ040PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M18, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ULTRAMID



Liitäntä

