


Vastekappale

LIMIT PLUNGERS IE



1 liikuteltava pultti jousipalautuksella iskunpituus 1,5mm, Ø 5,5mm

Sovellutus

Malli

tyypille, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

36,6

Materiaalit

Vastekappale: automaattiteräs; vasteruuvi: teräs (1.0503 / C45K) päätyosat karkaistu; lukkomutteri: messinki niklattu

Aktivointivoima

[N]

4,9...7845

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl