



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0002A02

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC164
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E10188



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0002A02

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



BK =
WH =

Johdinvärit :
musta
valkoinen