



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0002E03

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10217

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	17 x 8 x 25
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0002E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR



Liitäntä



BN = Johdinvärit :
 BK = ruskea
 BU = musta
 sininen