


## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
| Suojausluokka     | III        |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mitat [mm]          | 17 x 8 x 25 |
| Materiaalit         | PUR         |
| Valukotelmateriaali | PUR         |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm)

## Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: Lukitusliitos






## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0002A03

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BK = | ruskea        |
| BU = | musta         |
|      | sininen       |