


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	17 x 8 x 25
Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: Lukitusliitos





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0005A03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen