




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGG030--S0002E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	8 x 8 x 30
Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, musta, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGG030--S0002E03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
	sininen