


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030MSS0005B03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 42
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelmateriaali		TPU
---------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu




E10212



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030MSS0005B03

Liitäntä



GN =	Johdinvärit :
RD/BK =	vihreä
RD/WH =	punainen / musta
	punainen/valkoinen