



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0002E03


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	33
Mitat	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, musta, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR



E10217



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG030--S0002E03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BK =		musta
BU =		sininen