


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG032--S0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

III

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 65

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

TPU läpinäkyvä

Valukotelomateriaali

TPU, läpinäkyvä

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E10218



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG032--S0002A03

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: Lukitusliitos



Liitântä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
	sininen